

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922) 49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35  
 Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://wtw.nt-rt.ru> || [wwt@nt-rt.ru](mailto:wwt@nt-rt.ru)

## pH электроды SenTix

SenTix®: Стандартные электроды с гелем и высокоточные электроды с жидким гелевым электролитом для измерений pH в лабораторных и полевых условиях

- Необслуживаемая гелевая система сравнения в течение всего срока службы электродов
- Быстрое время отклика электродов с заполненной жидкостью системой сравнения благодаря хорошей связи со средой
- Наилучшие результаты благодаря высококачественным мембранным стеклам



pH электроды с гелевым электролитом идеально подходят как для единичных измерений, так и для рутинных измерений в лаборатории. Имеются электроды с встроенным датчиком температуры и без него. Мы особенно рекомендуем эти pH электроды для тех областей применения, где даже в самых неблагоприятных условиях требуются надёжность измеренных значений.

Электроды не требуют никакого обслуживания, кроме нерегулярной очистки, и поэтому особенно экономичны. Для ответственных измерений в лаборатории рекомендуется использовать электроды SenTix® с жидким электролитом 3 моль/л KCl, легко очищаемым стеклянным корпусом и платиновой диафрагмой. Эти электроды можно также использовать при работе со сложными образцами. Если же вам нужен электрод с жидким электролитом для единичных измерений, то модели SenTix® 51/52 с пластиковым корпусом, встроенным температурным датчиком и керамической диафрагмой способны решить почти все измерительные задачи, даже в полевых условиях.

### Характеристики

SenTix®	20/21/41/42	51/52	60/61/62	81/82	91/92
pH	0 ...14 pH	0 ...14 pH	0 ...14 pH	0 ...14 pH	0 ...14 pH
Температура	0 ... 80 °C	0 ... 80 °C	0 ...100 °C	0 ... 100 °C	0 ... 100 °C

### Комплект поставки

Модель	Описание
SenTix® 20	гелевый электрод, головка с разъёмом S7
SenTix® 21	гелевый электрод, DIN кабель
SenTix® 21-3	гелевый электрод, DIN кабель, 3 м
SenTix® 22	гелевый электрод, BNC кабель
SenTix® 41	гелевый электрод с температурным датчиком, DIN кабель
SenTix® 41-3	гелевый электрод с температурным датчиком, DIN кабель, 3 м
SenTix® 42	гелевый электрод с температурным датчиком, BNC кабель
SenTix® 60	высокоточный электрод, головка с разъёмом S7
SenTix® 61	высокоточный электрод, DIN кабель
SenTix® 62	высокоточный электрод, BNC кабель
SenTix® 81	высокоточный электрод с температурным датчиком, DIN кабель
SenTix® 82	высокоточный электрод с температурным датчиком, BNC кабель
SenTix® 51	пластиковый корпус, с температурным датчиком, DIN кабель
SenTix® 52	пластиковый корпус, с температурным датчиком, BNC кабель
SenTix® 91	высокоточный электрод 170 мм, с температурным датчиком, DIN кабель